

**6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 631000 13 |
| GTIN | 4018754000098 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 3124-S****Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 631029

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Ø uitgangzijde | 17,8 mm |
| Lengte | 23 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Materiaal | Hoogwaardig HPQ [®] -staal |
| Producttype | Dop |