



Led-machinelamp vlak, Type: 560 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081436 560
GTIN	4260131236051
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in **aluminium behuizing** met een gesatineerde acrylplaat voor een **homogene verlichting over 160 graden**.

- **Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.**
- **Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.**
- **Waterdicht volgens IP67.**

Levering:

Inclusief 2x met rubber beklede magneten, netadapter.

IP-klasse: IP 67

Lichtopbrengst: 25 W

Lichtstroom: 2400 lm

Energie-efficiëntieklasse : A

Totale breedte: 50 mm

Totale hoogte: 15 mm

Technische beschrijving

Lichtopbrengst	25 W
Lichtstroom	2400 lm
Energie-efficiëntieklasse	A
Lichtbron	Led-module

Totale hoogte	15 mm
Totale breedte	50 mm
ATEX-zone	geen
IP-klasse	IP 67