

**12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630950 8
GTIN	4018754000333
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met **AS-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ<sup>®</sup>-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 630929

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	23 mm
Ø uitgangzijde	11,6 mm

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Producttype	Dop