

HOLEX**Blindboorbeitel links overeenkomstig DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schachtvierkant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296455 10
GTIN	4045197884879
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	10 mm
voor boringen vanaf \emptyset	18 mm
Totale lengte	150 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel