

HOLEX**Zijbeitel rechts overeenkomstig DIN 4977 (ISO 5), M20, Schacht-vierkant: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296715 16
GTIN	4045197884985
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	16 mm
Totale lengte	110 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel