

Garant**6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 631225 13 |
| GTIN | 4045197497154 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De druk werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren; kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid. Doppen met boring.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 1/2 inch |
| Ø uitgangzijde | 18 mm |
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Lengte | 24,8 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| 6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| met AS-Drive-profiel | nee |
| Producttype | Dop |