

**6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631020 10
GTIN	4045197161833
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX doppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Technische beschrijving

Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	14,4 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop