

FLUKE.

**Spannings- en doorgangstesters, Type: T110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473090 T110
GTIN	095969610490
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator. **VDE-uitvoering**

**Functie:**

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

**Norm:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Technische beschrijving**

Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
Weergavebereik AC	12 - 690 V
Test draaiveldrichting	ja

Frequentiemeting	40 - 400 Hz
Meetpuntverlichting	ja
Polariteitstest	ja
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Kalibratie	I1
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Weergave	Led
Fasetest	100V – 690V
Overspanningscategorie	CAT III 690 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
IP-klasse	IP 64
Zaklampfunctie	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

## Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------