

FLUKE.

**Spannings- en doorgangstesters, Type: T130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473090 T130
GTIN	095969610506
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator. **VDE-uitvoering**

**Functie:**

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

**Norm:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

**Technische beschrijving**

Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Weergave	Led / LCD
Weergavebereik AC	6 - 690 V

Weergavebereik DC	6 - 690 V
Fasetest	100V – 690V
Kalibratie	I1
Meetpuntverlichting	ja
Test draaiveldrichting	ja
Polariteitstest	ja
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
Overspanningscategorie	CAT III 690 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
IP-klasse	IP 64
Frequentiemeting	40 - 400 Hz
Zaklampfunctie	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

### Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

### Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------