

FLUKE®

**Warmtebeeldcamera, Type: TIS10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. **3,5 inch-display**. Geïntegreerde digitale camera met **beeld-in-beeld-modus**: Wisseling tussen visueel beeld en warmtebeeld voor eenvoudige herkenning van probleem en positie.

**Fluke Connect** verbindt het meetinstrument via Bluetooth met uw smartphone.

- **Vastleggen van metingen en afbeeldingen.**
- **Berichten maken en verzenden per mail direct vanaf de smartphone.**

**Toepassing:**

Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

**Levering:**

Inclusief lithium-ion-accu, netadapter, USB-kabel en gevoerde draagtas.

Aansluiting: Fluke Connect

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Temperatuurbereik: -20 - 250 °C

Nauwkeurigheid: ±2 °C of 2% van de meetwaarde

Thermische gevoeligheid: 0,15 K

Beeldherhalingsfrequentie: 9 Hz

Zichtveld: 35,7×26,8 graden

Detectorafmeting: 80×60 px

## Technische beschrijving

Zichtveld	35,7×26,8 graden
Detectorafmeting	80×60 px
Thermische gevoeligheid	0,15 K
Temperatuurbereik	-20 - 250 °C
Nauwkeurigheid	±2 °C of 2% van de meetwaarde
Beeldherhalingsfrequentie	9 Hz
minimale focusseerafstand	0,45 m
Aansluiting	Fluke Connect
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Warmtebeeldcamera