

**HOLEX****Schroefdraadbeitel rechts overeenkomstig DIN 282 (ISO 12), M20, Schachtvierkant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297165 10
GTIN	4045197885654
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant	10 mm
Totale lengte	90 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel