

**HOLEX****Binnendraadsnijbeitel rechts overeenkomstig DIN 283 (ISO 13), M20, Schachtvierkant: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297185 16
GTIN	4045197885739
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

**Technische beschrijving**

voor boringen vanaf $\emptyset$	36 mm
Schacht-vierkant	16 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel