

**6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631020 11
GTIN	4045197161840
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX doppen voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	15,8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop