

bimos

Werkdraaistoel, PU-schuim, met glijdoppen, laag, Kleur: BLACK**Bestelgegevens**

Bestelnummer	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Artikelklasse	96B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zitting en rugleuning van zacht PU-schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden.
Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:**DIN 68877****Technische beschrijving**

Zittingdiepte	470 mm
Paar armleuningen aanpassing mogelijk	ja
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Materiaal zitting	PU-schuim
Rugleuning hoogte	580 mm
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen

Kleur zittingmateriaal	zwart
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
traploze hoogteverstelling	ja
Gewicht	14 kg
Materiaal kruisvoet	Staal
Materiaal rugleuning	PU-schuim
Zittingbreedte	460 mm
Serie	Work-Tec
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	963188
-----------------------------	--------