

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 19X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

maximale bekbreedte b1	44 mm
maximale bekbreedte b2	49 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	19 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	22 mm
maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	235 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel