

**Kleine steeksleutel, Sleutelwijdte: 3,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612200 3,2
GTIN	4018754018673
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

**Toepassing:**

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte $s_1$	3,2 mm
maximale bekbreedte $b_1$	10,5 mm
maximale bekhoogte $h$	2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte $L$	70 mm
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	75 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

