

**Kleine steeksleutel, Sleutelwijdte: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612200 4
GTIN	4018754018550
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

**Toepassing:**

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	2 mm
maximale bekbreedte b1	10,5 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	70 mm
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	75 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

