

**Kleine steeksleutel, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612200 12
GTIN	4018754018635
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

Toepassing:

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b1	24,2 mm
Sleutelwijdte s_1	12 mm
maximale bekhoogte h	3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	116 mm
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	75 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

