

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 34X36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610950 34X36
GTIN	4045197441508
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	36 mm
maximale bekbreedte b ₂	80 mm
maximale bekhoogte h	10 mm
Sleutelwijdte ₁	34 mm
maximale bekbreedte b ₁	75 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	325 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel