

**Kleine steeksleutel, Sleutelwijdte: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	612200 4,5
GTIN	4018754018697
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

Toepassing:

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	2 mm
Sleutelwijdte s_1	4,5 mm
maximale bekbreedte b1	10,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	70 mm
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	75 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel

