

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 27X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610950 27X30
GTIN	4045197159380
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekbreedte b2	66 mm
Sleutelwijdte ₁	27 mm
maximale bekhoogte h	10 mm
Sleutelwijdte ₂	30 mm
maximale bekbreedte b1	60 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	274 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel