

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	652010 30
GTIN	24991644410181
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Norm:**

**DIN 3129**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	46,3 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	53 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch	652900
Rubber ring voor doppen, 3/4 inch	652800