

**MIRKA****Klitstroken ABRANET®, 81×133 mm, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 567845 400    |
| GTIN          | 6416868563917 |
| Artikelklasse | 56M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

**Voordeel:**

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

**Toepassing:**

ABRANET®-klitstroken voor gebruik op excentrische vlakschuurmachines resp. voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 567856.

Slijpen van lakken, plamuur, primer, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

**Technische beschrijving**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Korrelgrootte                    | 400      |
| Serie                            | ABRANET® |
| Slijpmiddelaanduiding            | A        |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Schuurblad breedte   | 81 mm            |
| Schuurblad lengte    | 133 mm           |
| Productnaamattribuut | 81×133 mm        |
| Producttype          | Klitschuurpapier |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                          | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                | geschikt         |                |          |
| Hout                          | geschikt         |                |          |
| Lakken                        | geschikt         |                |          |
| droog                         | geschikt         |                |          |