

Korken**IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 36mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	652010 36
GTIN	4991644410248
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	55 mm
Ø uitgangzijde	53,8 mm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 3/4 inch	652800
Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch	652900