

Korkon**IMPACT-dop 6-kant, 1 inch, Sleutelwijdte: 27mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	653010 27
GTIN	4991644435111
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	45,3 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	57 mm
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 3/4 inch	652800
Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch	652900