

**Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 32X36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613000 32X36
GTIN	4045197384669
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 895

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm²).

Zwart oppervlak.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	36 mm
maximale bekhoogte h	13,5 mm
Sleutelwijdte ₁	32 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	320 mm
Norm	DIN 895
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

