

**Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 17X19mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 613000 17X19  |
| GTIN          | 4045197384553 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

**Norm:**

**DIN 895**

**Materiaal:**

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Zwart oppervlak.

**Technische beschrijving**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Sleutelwijdte <sub>1</sub> | 17 mm          |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub> | 19 mm          |
| maximale bekhoogte h       | 7,5 mm         |
| Sleutelwijdtematen         | metrisch       |
| Sleutellengte L            | 180 mm         |
| Norm                       | DIN 895        |
| Bekstand 1                 | 15 graden      |
| Bekstand 2                 | 15 graden      |
| Materiaal                  | Speciaal staal |
| Oppervlak                  | gebruineerd    |
| Producttype                | Schroefsleutel |

