

**12-kant dop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637000 22
GTIN	4018754002054
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637029

Technische beschrijving

Lengte	35 mm
Ø uitgangzijde	28,7 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch

Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop