

**Steeksleutel, enkel, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 613300 19 |
| GTIN | 4045197384850 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 894

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm²). Zwart oppervlak.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|----------------|
| Kopdikte h _{max} | 7,5 mm |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Sleutellengte L | 180 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Norm | DIN 894 |
| Bekstand | 15 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Speciaal staal |
| Oppervlak | gebruineerd |
| Producttype | Schroefsleutel |

