

**HOLEX****6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637220 11
GTIN	4045197163172
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

**Technische beschrijving**

Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	15,9 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant-dopsleutel

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop