



6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 17mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637200 17 |
| GTIN | 4018754002986 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637229

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Lengte | 31 mm |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Ø uitgangzijde | 23 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 6-kant-dopsleutel |
| Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd |
| met AS-Drive-profiel | ja |
| Producttype | Dop |