

Garant**6-kant dop 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637125 7 |
| GTIN | 4045197523907 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De kracht werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø uitgangzijde | 10,9 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Sleutelwijdte | 17/64 inch |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| 6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive |
| Norm | DIN 3124 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| Producttype | Dop |