

**6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637220 15 |
| GTIN | 4045197163219 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Ø uitgangzijde | 20,9 mm |
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 6-kant-dopsleutel |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| met AS-Drive-profiel | nee |
| Producttype | Dop |