

**Steeksleutel, enkel, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613300 30
GTIN	4045197384904
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 894

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 – 1400 N/mm²). Zwart oppervlak.

Technische beschrijving

Kopdikte h _{max}	11,5 mm
Sleutellengte L	275 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 894
Bekstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd
Producttype	Schroefsleutel

