

**12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 5/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637100 5/16
GTIN	4018754004201
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ[®]-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	25 mm
Ø uitgangzijde	11,7 mm
Sleutelwijdte	5/16 inch
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

