

**Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613330 24
GTIN	2050001014504
Artikelklasse	66A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, verchromd; met **kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal.

**Technische beschrijving**

Kopdikte $h_{\max}$	15 mm
Sleutellengte L	215 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd, met kunststof isolatie
Producttype	Schroefsleutel

