

**Korkon****IMPACT-dop 6-kant, 1 inch, Sleutelwijdte: 55mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	653010 55
GTIN	4991644435395
Artikelklasse	63R

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Norm:****DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

## Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	80,3 mm
Sleutelwijdte	55 mm
Lengte	75 mm
Aandrijfvierkant	1 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Rubber ring voor doppen, 3/4 inch	652800
Verbindingspen voor doppen, 3/4 inch	652900