

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1.1/2 inch, Sleutelwijdte: 65mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 653950 65 |
| GTIN | 4991644465194 |
| Artikelklasse | 63R |

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Sleutelwijdte | 65 mm |
| Ø uitgangzijde | 97 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Aandrijfvierkant | 1.1/2 inch |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Rubber ring voor doppen, 1.1/2 inch Ø 95 mm | 653990 95 |
| Verbindingspen voor doppen, 1.1/2 inch Ø×lengte 7X75 mm | 653995 7X75 |