

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1.1/2 inch, Sleutelwijdte: 70mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	653950 70
GTIN	4991644465217
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	70 mm
Ø uitgangzijde	103 mm
Lengte	100 mm
Aandrijfvierkant	1.1/2 inch

Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1.1/2 inch Øxlengte 7X75 mm	653995 7X75
Rubber ring voor doppen, 1.1/2 inch Ø 95 mm	653990 95