

**3M****Minischuurband Ø 90×100 mm, 237AA, Korrelgrootte: 240****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568550 240
GTIN	4001895606458
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minibanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een **uitstekende finish en zeer lange standtijd**. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

**Toepassing:**

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570 / 568575 (boring Ø 19 mm).

Maximaal toerental 5000 min<sup>-1</sup>.

Slijpmiddelaanduiding: A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

3M-korrelaanduiding: A080

**Technische beschrijving**

Schuurband-Ø	90 mm
3M-korrelaanduiding	A080
Schuurband breedte	100 mm
Korrelgrootte	240
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Fabrikantnummer	237AA

---

## Accessoires

Opnamewals Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
----------------------------------	-------------