

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1.1/2 inch, Sleutelwijdte: 90mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	653950 90
GTIN	4991644465309
Artikelklasse	63R

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Norm:**

**DIN 3129**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

## Technische beschrijving

Sleutelwijdte	90 mm
Ø uitgangzijde	128 mm
Lengte	112 mm
Aandrijfvierkant	1.1/2 inch

Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1.1/2 inch Øxlengte 7X75 mm	653995 7X75
Rubber ring voor doppen, 1.1/2 inch Ø 95 mm	653990 95