



Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E7



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 637450 E7 |
| GTIN | 4018754003679 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 6,2 mm

Ø uitgangzijde: 9 mm

Lengte: 28 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Ø uitgangzijde | 9 mm |
| Torx®-profiel | E7 |
| Profielmaat A | 6,2 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Aandrijfvierkant | 3/8 inch |
| Bitsoort | Dopsleutel voor TORX®-schroeven |

Producttype

Dop