



12-kant dop 3/8 inch lang, Sleutelwijdte: 11 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	637300 11
GTIN	4018754002177
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met **AS-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	15,6 mm
Lengte	54 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

