



Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E14



Bestelgegevens

Bestelnummer	637450 E14
GTIN	4018754003716
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Profielmaat A: 12,9 mm

Ø uitgangzijde: 16,5 mm

Lengte: 28 mm

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	16,5 mm
Lengte	28 mm
Torx®-profiel	E14
Profielmaat A	12,9 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven

Producttype

Dop