



## Steekringsleutel inch, Sleutelwijdte: 3/8inch



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 613520 3/8    |
| GTIN          | 4018754020133 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

#### Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

#### Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

### Technische beschrijving

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Sleutellengte L       | 125 mm |
| maximale bekhoogte h1 | 5 mm   |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Sleutelwijdte                   | 3/8 inch       |
| Sleutelwijdtematen              | inch           |
| Maximale ringhoogte $h_{2\max}$ | 9 mm           |
| Ringstand                       | 15 graden      |
| Producttype                     | Schroefsleutel |