



## Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, Zeskant: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	637600 4
GTIN	4018754002573
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 637629

### Technische beschrijving

Lengte	52 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Zeskant	4 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

