

**Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637560 TX30
GTIN	4018754002863
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Profielmaat A	5,5 mm
Lengte	49 mm
Torx®-profiel	TX30
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

