



Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 41 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	613500 41
GTIN	4018754019021
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.
Ringzijde met **AS-Drive**-profiel. (Maat 3,2 – 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Opmerking:

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h ₁	17 mm
Sleutellengte L	480 mm
Sleutelwijdte	41 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h _{2 max}	26 mm

Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Schroefsleutel