

**Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637560 TX40
GTIN	4018754002870
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

**Technische beschrijving**

Lengte	49 mm
Ø aandrijfzijde	17,8 mm
Profielmaat A	6,6 mm
Torx®-profiel	TX40
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

