

**Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** muurfrees, Schijf-Ø: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569770 150
GTIN	9003175980116
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Muurfrees, geen oververhitting, altijd per paar vervangen.

Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: beton, baksteen, gasbeton.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgeschert. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	150 mm
Maximaal toerental	10200 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf